

クリアなバルーン素材で、拡張中も明瞭な観察が可能な3段階のMulti-Stageバルーンカテーテルです。

X線不透過性マーカーバンド

バルーン拡張中も透視下での確認が可能です。

一本で3サイズの拡張

3段階の圧力に対応した3種類の径により、正確なバルーンサイジングを実現します。

独自開発のシャフトデザイン

プッシュビリティと迅速なデフレーションを実現します。不完全なバルーン収縮によるリスクを軽減します。

テーパ状の先端部

穿孔のリスクを低減し、良好な通過性を発揮します。

均一なバルーン拡張

バルーン全長にわたって均一に拡張することにより、ドッグボーン現象を低減します。

Non Vascular



ELATION フィックスドワイヤータイプ

カタログ番号	バルーン拡張径 (mm)	拡張圧 (atm)	バルーン有効長 (cm)	カテーテル有効長 (cm)	カテーテル外径 (F)	適合ワーキングチャンネル (mm)
E6	6 - 7 - 8	6 - 8.5 - 10	8	180	7.5	2.8
E8	8 - 9 - 10	4 - 6 - 8				
E10	10 - 11 - 12	4.5 - 6.5 - 8				
E12	12 - 13.5 - 15	4 - 6.5 - 8				
E15	15 - 16.5 - 18	4 - 5.5 - 7				
E18	18 - 19 - 20	3.5 - 5 - 6				

最小ワーキングチャンネル：2.8 mm

包装単位：1



ELATION ワイヤーガイドタイプ

カタログ番号	バルーン拡張径 (mm)	拡張圧 (atm)	バルーン 有効長(cm)	カテーテル 有効長(cm)	カテーテル 外径(F)	適合ワーキング チャンネル(mm)
EPB6	6 - 7 - 8	6 - 8.5 - 10	5.5	180	7.5	2.8
EPB8	8 - 9 - 10	4 - 6 - 8				
EPB10	10 - 11 - 12	4.5 - 6.5 - 8				
EPB12	12 - 13.5 - 15	4 - 6.5 - 8				
EPB15	15 - 16.5 - 18	4 - 5.5 - 7				
EB18	18 - 19 - 20	3.5 - 5 - 6				
EPCB6	6 - 7 - 8	6 - 8.5 - 10		240		
EPCB8	8 - 9 - 10	4 - 6 - 8				
EPCB10	10 - 11 - 12	4.5 - 6.5 - 8				
EPCB12	12 - 13.5 - 15	4 - 6.5 - 8				
EPCB15	15 - 16.5 - 18	4 - 5.5 - 7				
ECB18	18 - 19 - 20	3.5 - 5 - 6				

最小ワーキングチャンネル：2.8 mm

包装単位：1