


ELATION5™

これまでのElationの特長をそのままに、5段階の拡張が可能となりました。

一本で幅広い拡張径をカバーできることにより、より安心して適切なサイズ選択ができます。



クリアなバルーン素材

拡張中も明瞭な観察が可能です。

X線不透過性マーカースバンド

バルーン拡張中も透視下での確認が可能です。

独自開発のシャフトデザイン

プッシュビリティと迅速なデフレーションを実現します。不完全なバルーン収縮によるリスクを軽減します。

テーパ状の先端部

穿孔のリスクを低減し、良好な通過性を発揮します。

均一なバルーン拡張

バルーン全長にわたって均一に拡張することにより、ドッグボーン現象を低減します。

2本目の可能性を低減できる安心感

手技時間の短縮、コスト削減、在庫適正化にも寄与します。

ELATION5 フィックスドワイヤータイプ

カタログ番号	バルーン拡張径 (mm)	拡張圧 (atm)	バルーン有効長 (cm)	カテーテル有効長 (cm)	カテーテル外径 (F)	最小ワーキングチャンネル (mm)
EX6	5 - 6 - 7 - 8 - 9	2 - 6 - 8.5 - 10 - 11.5	8	180	7.5	2.8
EX8	7 - 8 - 9 - 10 - 11	2 - 4 - 6 - 8 - 9.5				
EX10	9 - 10 - 11 - 12 - 13	2 - 4.5 - 6.5 - 8 - 9.5				
EX12	11 - 12 - 13.5 - 15 - 16	2.5 - 4 - 6.5 - 8 - 9				
EX15	14 - 15 - 16.5 - 18 - 19	2 - 4 - 5.5 - 7 - 8				
EX18	17 - 18 - 19 - 20 - 21	2 - 3.5 - 5 - 6 - 7.5				

赤太字は独自のバルーン拡張径

包装単位：1

ELATION5 ワイヤーガイドタイプ

カタログ番号	バルーン拡張径 (mm)	拡張圧 (atm)	バルーン 有効長 (cm)	カテーテル 有効長 (cm)	カテーテル 外径 (F)	最小ワーキング チャンネル (mm)
EPX6	5 - 6 - 7 - 8 - 9	2 - 6 - 8.5 - 10 - 11.5	5.5	180	7.5	2.8
EPX8	7 - 8 - 9 - 10 - 11	2 - 4 - 6 - 8 - 9.5				
EPX10	9 - 10 - 11 - 12 - 13	2 - 4.5 - 6.5 - 8 - 9.5				
EPX12	11 - 12 - 13.5 - 15 - 16	2.5 - 4 - 6.5 - 8 - 9				
EPX15	14 - 15 - 16.5 - 18 - 19	2.5 - 4 - 5.5 - 7 - 8				
EPX18	17 - 18 - 19 - 20 - 21	2.5 - 3.5 - 5 - 6 - 7.5				
EPCX6	5 - 6 - 7 - 8 - 9	2 - 6 - 8.5 - 10 - 11.5		240		
EPCX8	7 - 8 - 9 - 10 - 11	2 - 4 - 6 - 8 - 9.5				
EPCX10	9 - 10 - 11 - 12 - 13	2 - 4.5 - 6.5 - 8 - 9.5				
EPCX12	11 - 12 - 13.5 - 15 - 16	2.5 - 4 - 6.5 - 8 - 9				
EPCX15	14 - 15 - 16.5 - 18 - 19	2.5 - 4 - 5.5 - 7 - 8				
EPCX18	17 - 18 - 19 - 20 - 21	2.5 - 3.5 - 5 - 6 - 7.5				

赤太字は独自のバルーン拡張径

包装単位：1

